

Hydraulische railmaaier



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

RoHS-conform

Works with copper or aluminium busbar

Produces a flat and clean cut edge

Clear plastic shields allow for visual inspection of cutting position

Strong mechanical assembly

Replacement blade available

Easy access for blade maintenance

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Stroomrailbreedte	Stroomraildikte	Diepte (D)	Hoogte (H)	Breedte (W)
HYDR-BB-CUT	545690	125 mm Max	12.7 mm Max	240mm	395 mm	286 mm

Table 2/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Gewicht eenheid
-----------------	---------------	-----------------

HYDR-BB-CUT	545690	41 kg
-------------	--------	-------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Nicht zum Schneiden von nVent ERIFLEX Flexibar verwenden.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE