


Hydraulisch flexibele/niet-flexibele Bender met rail



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

RoHS-conform

Works with copper or aluminium busbar and nVent ERIFLEX Flexibar

Multi-function tool creates "V" or "Z" bends and straightens busbar for corrections

Removable top plate allows for multiple bends on a busbar

Bottom plate is etched to indicate a 90° bend

Includes steel bar supports for bending busbar when tool is not fixed to the Hydraulic nVent ERIFLEX Flexibar and Busbar Work Center

SPECIFICATIES


Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Stroomrailbreedte	Stroomraildikte	Buighoek	Buigstraal	Diepte (D)
HYDR-BB-BEN	545670	200 mm Max	12.7 mm Max	100 ° Max	12.5mm	500mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Hoogte (H)	Breedte (W)	Gewicht eenheid
HYDR-BB-BEN	545670	261 mm	230 mm	51 kg

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE