

MDRCPT-2 handmatig snijgereedschap voor dunne rails



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

RoHS-conform

Punches slots and cuts DIN rail without burrs or deformation

Punches horizontal and vertical slots

Works with five different types of DIN rail and M6 threaded rod

Includes ruler, guide and end stops

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Sleufgrootte	Diepte	Hoogte	Lengte
MDRCPT-2	559142	Aluminum, Staal	6.5 x 9.5 mm	165mm	200 mm	100mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Gewicht van de eenheid
-----------------	---------------	------------------------

MDRCPT-2	559142	13 kg
----------	--------	-------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Horizontale Nuten müssen mindestens 8 mm (0,315") vom Rand der DIN-Schiene entfernt gestanzt werden. Vertikale Nuten müssen mindestens 12 mm (0,472") vom Rand der DIN-Schiene entfernt gestanzt werden.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE