

# MFBT-2 nVent ERIFLEX-flexibele trekhaak voor handmatig buigen



## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

RoHS-conform

Allows the user to bend nVent ERIFLEX Flexibar into custom shapes for an efficient installation

Easy-to-use tool bends all sizes of nVent ERIFLEX Flexibar quickly without damage to the insulation

Long handle to apply force during nVent ERIFLEX Flexibar bending up to 10x120x1/12x100x1

Bending radius: 5 mm (0.20")

Allows for adjustment of the bending angle for repetitive bending

Robust blue aluminum base with three fixing points

Adjustable length setting for nVent ERIFLEX Flexibar

Quick nVent ERIFLEX Flexibar locking system with no tools required

## SPECIFICATIES

Table 1/2

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Materiaal | Geleiderbreedte | Buigstraal | Buighoek | Diepte |
|-----------------|---------------|-----------|-----------------|------------|----------|--------|
|-----------------|---------------|-----------|-----------------|------------|----------|--------|

|        |        |                     |        |     |           |       |
|--------|--------|---------------------|--------|-----|-----------|-------|
| MFBT-2 | 559145 | Staal,<br>Aluminium | 120 mm | 5mm | 120 ° Max | 414mm |
|--------|--------|---------------------|--------|-----|-----------|-------|

Table 2/2

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Hoogte | Breedte | Gewicht van de eenheid |
|-----------------|---------------|--------|---------|------------------------|
| MFBT-2          | 559145        | 242 mm | 319 mm  | 7 kg                   |

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221  
optie 1 – Klantenservice  
optie 2 – Technische  
ondersteuning

### Europa

Nederland:  
+31 800-0200135  
Frankrijk:  
+33 800 901 793

### Europa

Duitsland:  
800 1890272  
andere landen:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**