

MFPT nVent ERIFLEX-perforatiegereedschap met flexibele balk



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Snelle en gemakkelijke installatie

RoHS-conform

Works with copper or aluminium busbar and nVent ERIFLEX Flexibar

Punches flat and clean hole edges

Accurately punches nVent ERIFLEX Flexibar in a single operation without marking the copper laminates

Quick setup with interchangeable punch and die system

Large range of round punches and dies available

Includes adjustable throat depth stop

Removable handle

Portable tool can be used on the jobsite or attached to a workbench

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Dikte rail	Diepte	Hoogte	Breedte
MFPT	559152	Staal	6 mm Max	240mm	450 mm	110 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Gewicht van de eenheid
MFPT	559152	15.1 kg

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
 optie 1 – Klantenservice
 optie 2 – Technische
 ondersteuning

Europa

Nederland:
 +31 800-0200135
 Frankrijk:
 +33 800 901 793

Europa

Duitsland:
 800 1890272
 andere landen:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE