

MHYFSHT Manual Hydraulic nVent ERIFLEX Flexibar Shearing Tool



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Cuts nVent ERIFLEX Flexibar quickly and accurately without burrs or deformation

Cuts through the insulation without damaging it

Works with all sizes of nVent ERIFLEX Flexibar

Integrated handles allow for easy portability

Works without electrical or hydraulic power

Includes two brackets for mounting to workbench

Strong mechanical assembly

Replacement blade available

RoHS compliant

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Diepte	Hoogte	Breedte	Gewicht eenheid
-----------------	---------------	-----------	--------	--------	---------	-----------------

MHYFSHT	559151	Staal	240mm	480 mm	664 mm	29 kg
---------	--------	-------	-------	--------	--------	-------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Tool must be installed on a table.

Do not use to cut solid busbar.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE