

Neutrale stang voor TD-verdeelblokken



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Halogeenvrij

RoHS-conform

Attaches to four pole distribution blocks for increased wire capacity

Direct electrical connection

Strong mechanical assembly

Transparent protection cover

Conforms to EN 45545 obtaining an HL3 classification for chapter R23 and HL2 classification for chapter R22

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	NB-125A	NB-160A
Artikelnummer	563841	563201
Max. Stroomsterkte, IEC	125A	160A
Kortstondige houdstroom (Icw) 1s	4.5kA	6.2kA
Piek kortsluitstroom (IPK)	30kA	35kA

Catalogusnummer	NB-125A	NB-160A
Lijnzijde aantal aansluitingen	3	4
Lijnzijde Compacte draadgrootte	10 - 25 mm ²	10 - 35 mm ²
Kabelzijde, draadmaat - ring	6 - 16 mm ²	10 - 25 mm ²
Lastzijde aantal aansluitingen	9	10
Lastzijde Compacte draadgrootte	2,5 - 6 mm ²	2,5 - 16 mm ²
Draadmaat gevlochten lastzijde - ring	1,5 – 6 mm ²	1,5 – 16 mm ²
Diepte (D)	37.4mm	41.4mm
Hoogte (H)	34.3 mm	34.3 mm
Breedte (W)	142 mm	170 mm
Gewicht van de eenheid	0.17 kg	0.2 kg
Voor gebruik met	TD-100-125AL (563830) TD-100-125ALL (563840)	TD-160A (563200) TD-160AL (563990)
Brandbaar vermogen	UL® 94V-0	UL® 94V-0
Voldoet aan	IEC® 60947-7-1	IEC® 60947-7-1

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE