


nVent ERIFLEX Flexbus Aluminium geperforeerd Profiel



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Optionele beugels zijn verkrijgbaar

In de fabriek geponste kopgaten voor snelle montage

RoHS-conform

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	A	Gatgrootte (HS)	Hoogte (H)	Lengte (L)
FLEXALPROF2 M	508100	Aluminium	12.5 mm	8 mm	15 mm	2000mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)	Gewicht eenheid
-----------------	---------------	-------------	-----------------

FLEXALPROF2M	508100	35 mm	0.9 kg
--------------	--------	-------	--------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Ondersteuningskit en aluminium profiel worden apart verkocht.

Wanneer een kabelgoot wordt gebruikt, raden we aan om aan elk uiteinde een Flexbus Support te installeren om de Flexbus Geleider te beschermen tegen mogelijke scherpe randen van de kabelgoot.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE