

nVent ERIFLEX Flexbus IP55 geleideringang



nVent ERIFLEX Flexbus IP55 geleideringen kunnen worden gebruikt voor het binnen gaan in een schakelbord en / of voeding om een installatie te upgraden naar IP55-niveau. Bescherm de nVent ERIFLEX Flexbus-geleiderisolatie tegen scherpe randen van de voeding of de plaatwerk van het schakelbord.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

UV bestendig

RoHS-conform

Vlamvertragende

Made with soft PVC to follow any potential conductor bending radius

Sealing around the conductor is made by a self-fusing tape with a strong adhesive

Good resistance to solvent and hydrocarbon splashes

Adaptable to any nVent ERIFLEX Flexbus conductor cross section by cutting the top material with traditional cutter

High acid resistance

SPECIFICATIES

Classificatie behuizing: IP 55

Materiaal: Polyvinylchloride

Bedrijfstemperatuur: -40 to 140 °C

Table 1/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Type	A	B	C	Diameter geleider
-----------------	---------------	------	---	---	---	-------------------

FLEXCEIP55C501	508140	Enkele invoer	126 mm	102 mm	175 mm	220 mm ² , 360 mm ² , 545 mm ² , 640 mm ²
FLEXCEIP55C1001	508141	Enkele invoer	176 mm	102 mm	152 mm	960 mm ² , 1280 mm ² , 1810 mm ²
FLEXCEIP55C502	508142	Dubbele invoer	126 mm	157 mm	175 mm	220 mm ² , 360 mm ² , 545 mm ² , 640 mm ²
FLEXCEIP55C1002	508143	Dubbele invoer	176 mm	157 mm	152 mm	960 mm ² , 1280 mm ² , 1810 mm ²

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Koppel (TQ)	Gewicht van de eenheid
FLEXCEIP55C501	508140	2.5 N·m	0.6 kg
FLEXCEIP55C1001	508141	2.5 N·m	0.7 kg
FLEXCEIP55C502	508142	2.5 N·m	0.8 kg
FLEXCEIP55C1002	508143	2.5 N·m	1 kg

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE