

nVent ERIFLEX Flexbus IP66-upgradekit



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Halogeenvrij

Upgrades IP55 to IP66 by adding the heat shrink tubing

Increases the dustproof and waterproof level

SPECIFICATIES

Krimpverhouding: 4:01
Bedrijfstemperatuur: -55 to 130 °C
Vormtemperatuur: 135 °C Min

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Hoogte	Gewicht van de eenheid
FLEXCEIP66C50	508144	10 cm	0.04 kg
FLEXCEIP66C100	508145	10 cm	0.05 kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

FLEXCEIP66C50 Upgrade Kit is suitable for the following Flexbus Conductor's cross section: 220, 360, 545 and 640 mm².

FLEXCEIP66C100 Upgrade Kit is suitable for the following Flexbus Conductor's cross section: 960, 1280 and 1810 mm².

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE