


nVent ERIFLEX Flexbus Steun Kit verticaal 3 Polig



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Verstelbare clip past zich aan om verschillende diktes van geleiders te ondersteunen (open / gesloten positie)

Sterke, mechanische weerstand en kortsluitvastheid getest volgens IEC 61914 tot 67kA rms - 147kA piek

Instelbare afstand tussen elke geleider (12,5 mm spoed)

Installatie naast elkaar of bovenop elkaar gestapeld

Voor gebruik met 3P-configuratie

Bevestigingsmogelijkheden voor plafond of wand

Bevestigingsmogelijkheden voor verschillende soorten kabelgoten

Montagemogelijkheden voor horizontale of verticale installatiewijze

SPECIFICATIES

Isolatiespanning:	1000;1500
Diëlektrische sterkte, UL:	1500;1500
Diëlektrische sterkte, IEC 61439.1:	3500 VAC bij 1 min
Afwerking:	Elektrolytisch verzinkt
Halogeenvrije classificatie:	IEC® 60754-1

Rookarm-classificatie: ISO 5659-2
Ontvlambaarheidsklasse: UL® 94V-0
Werktemperatuur: -40 to 130 °C

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Voldoet aan	Materiaal	A	Diepte (D)	Hoogte (H)
FLEXSUPEDG50T	508101	IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C), IEC® 61439.1, IEC® 61914	Glass Fibre Reinforced Polyamide, Staal	87.5 mm	78.5mm	123.5 mm
FLEXSUPEDG100T	508103	IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C), IEC® 61439.1, IEC® 61914	Glass Fibre Reinforced Polyamide, Staal	100 mm	78.5mm	175.5 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Geleidergrootte	Gewicht eenheid
FLEXSUPEDG50T	508101	220 mm², 360 mm², 545 mm², 640 mm²	1.24 kg
FLEXSUPEDG100T	508103	960 mm², 1280 mm², 1810 mm²	1.52 kg


Installatiestandaard: AS 3008;BS 7671;CEI 64-8;CSN;DIN VDE 0100;HD 384;IEC® 60364

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Ondersteuningskit en aluminium profiel worden apart verkocht.

Wanneer een kabelgoot wordt gebruikt, raden we aan om aan elk uiteinde een Flexbus Support te installeren om de Flexbus Geleider te beschermen tegen mogelijke scherpe randen van de kabelgoot.

Voor een gemakkelijke installatie van de Flexbus Geleiders op kabelgoten, raden we het gebruik van wandconsoles aan zodat deze gemakkelijk en direct toegankelijk zijn tijdens de installatiefasen.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE