

nVent ERIFLEX Flexbus-transformator kap IP2X voor 2 geleiders per fase



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Ingang / uitgang voor nulleider / aardgeleider

Bestand tegen spatten van oplosmiddel en koolwaterstof

Snelle en gemakkelijke installatie

UV bestendig

SPECIFICATIES

Table 1/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Bedrijfstemperatuur	Lengte (L)	Breedte (W)	Diepte (D)
FLEXCOVIP2XT WO	508161	Polyvinylchloride	-40 to 140 °C	670mm	230 mm	180mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Gewicht van de eenheid
-----------------	---------------	------------------------

FLEXCOVIP2XTWO	508161	0.84 kg
----------------	--------	---------

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE