

nVent ERIFLEX Zipflex Sleeve



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Quick and easy screening

Installation tool included

Halogen free

SPECIFICATIES

Kleur:	Zwart
Materiaal:	Polypropyleen
Ontvlambaarheidsklasse:	UL® 94HB
Werktemperatuur:	-30 to 140 °C

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Diameter	Lengte	Gewicht eenheid
ZFX100M8MMBK	554880	8 mm	100m	0.01 kg
ZFX50M15MMBK	554890	15 mm	50m	0.04 kg

Catalogusnummer	Artikelnummer	Diameter	Lengte	Gewicht eenheid
ZFX30M20MMBK	554900	20 mm	30m	0.07 kg
ZFX20M25MMBK	554910	25 mm	20m	0.1 kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Unit weight is per meter (3.28').

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
 optie 1 – Klantenservice
 optie 2 – Technische
 ondersteuning

Europa

Nederland:
 +31 800-0200135
 Frankrijk:
 +33 800 901 793

Europa

Duitsland:
 800 1890272
 andere landen:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE