

nVent ILSCO compressiekrimp - u-Dies



nVent ILSCO krimp-aardingsconnector - Matrijzen maken deel uit van de productlijn van nVent ERICO krimp-aardingsconnectoren. De matrijzen zijn geschikt voor nVent ILSCO TaskMaster gereedschappen, waaronder de 12-ton (130 kN) krimptang met pistoolgreep. Samen worden ze gebruikt om de C- en E-krimpconnectoren in een aardingssysteem te krimpen.

De matrijzen passen in de bek van de ILSCO TaskMaster 12-ton (130 kN) krimptang met pistoolgreep en zijn gemaakt van gehard roestvast staal voor duurzaamheid en een lange levensduur. De matrijzen bieden in combinatie met de krimpconnectoren een verbinding van hoge kwaliteit. Maak moeiteloos veilige aansluitingen met de matrijzen, ILSCO-gereedschap en nVent ERICO C- en E-krimpconnectoren. De matrijzen worden afzonderlijk en in sets verkocht voor alle configuraties met krimpaansluitingen voor aarding.

KENMERKEN

Duurzame constructie zorgt voor een stevige elektrische aansluiting op elke krimpconnector

Matrijzen zijn verwisselbaar met gereedschappen van nVent en andere fabrikanten

Flexibiliteit, compatibiliteit en conformiteit met andere merken

Snelle en eenvoudige installatie dankzij herhaalbare aansluitingen die binnen enkele minuten tot stand kunnen worden gebracht

Gebruik in combinatie met het ILSCO 12-ton (130 kN) krimptang met pistoolgreep om ERICO krimpconnectoren aan te sluiten

Getest in overeenstemming met UL 467 en CSA-certificering

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Lengte	Breedte	Hoogte	Gewicht van de eenheid
ILD-1011	745745	Staal	42.37mm	35.26 mm	14.22 mm	0.04 kg
ILD-998	745785	Staal	42.72mm	35.26 mm	34.93 mm	0.1 kg

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Lengte	Breedte	Hoogte	Gewicht van de eenheid
ILD-997	745735	Staal	42.72mm	35.26 mm	34.93 mm	0.17 kg
ILD-BG	745755	Staal	42.72mm	38.46 mm	25.4 mm	0.17 kg
ILD-238	745765	Staal	42.72mm	41.25 mm	25.4 mm	0.18 kg
ILD-D3	745715	Staal	42.72mm	35.26 mm	34.93 mm	0.18 kg
ILD-C	745705	Staal	42.72mm	38.46 mm	25.4 mm	0.18 kg
ILD-O	745725	Staal	39.88mm	41.86 mm	25.4 mm	0.2 kg
ILD-162	745775	Staal	42.72mm	41.76 mm	34.93 mm	0.3 kg

ILD-KIT-PG Bevat	Voor gebruik met koperen compressieconnectoren
ILD-C*+	ULT-6-Z, ULT-7-Z, ELT-1
ILD-D3*+	ULT-10-Z, ULT-11-Z, ULT-12-Z, CDT-308-8, CDT-307-8
ILD-O*	GGC-1, GGA-1, GGA-2, GGA-4, ELT-2, ELT-4, CDT-304-8, CDT-303-8, ULT-8-Z, ULT-9-Z
ILD-997*+	GGA-2, GGA-3, GGA-4, GGA-5, GGA-9, GGC-2, GGC-3, GGC-4, ELT-3, ELT-5, CGP2-2250, CGP4-2250
ILD-998+	GGA-4, GGA-5, GGC-5, GGC-6, GGC-7, GGC-9, CGP2-250500, CGP4 250500, RLT-4TN, RLT-7TN, RLT-8TN, RLT-9TN, RLT-2 t/m RLT-13
ILD-1011+	GGA-6, GGC-8, ELT-6, ELT-7, ELT-8, RLT-4TN, RLT-7TN, RLT-8TN, RLT-9TN, RLT-2 t/m RLT-13
ILD-BG	ULT-3-Z, ULT-4-Z, ULT-5-Z, CST-301, CST-302, CDT-399-8, CDT-398-8
ILD-238	ULT-1-Z
ILD-162	ULT-2-Z
ILD-Precrimp	1/2, 5/8, 3/4, Aardingsstang voorkrimpmatrijs
* Kan ook worden gebruikt met ILC-12-N, ILC-12H-N, ILCB-12-N, ILC-12, ILC-12H, ILCB-12 + Moet worden gebruikt met IL-D-ADP bij gebruik van ILC-15, moet worden gebruikt met IL-D-PADP bij gebruik van ILC-15H	

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE