


PB Lug for Flat Braids



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

RoHS-conform

Crimp to FTCB or FRCB braids to create custom flexible connections

Crimped and drilled using BD Crimp and Drill Tool or Crimping Tool for Hydraulic Work Center


SPECIFICATIES

Materiaal: Koper

Afwerking: Vertind

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Dwarsprofiel	Breedte (W)	Lengte (L)	Dikte (T)	Gewicht eenheid
PALM-16	557180	16mm ²	16 mm	15mm	1 mm	0 kg
PALM-25	557190	25mm ²	22 mm	25mm	1 mm	0.01 kg
PALM-50	557380	50mm ²	30 mm	30mm	1 mm	0.02 kg



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE