


Gevlochten PDBS-mof van polyamide



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Halogeenvrij

RoHS-conform

Expandable cabling sleeves for many applications

Flexible bundling and mechanical protection of electrical cables and wires

Packed in easy dispense boxes

SPECIFICATIES

Dichtheid:	1.14 kg/m ³
Materiaal:	Polyamide
Ontvlambaarheidsklasse:	UL® 94V-2
Werktemperatuur:	-40 to 120 °C

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Kleur	Diameter	Lengte	Gewicht eenheid
PDBS5B	554730	Zwart	5 mm	100m	0 kg

Catalogusnummer	Artikelnummer	Kleur	Diameter	Lengte	Gewicht eenheid
PDBS5G	554430	Grijs	5 mm	100m	0 kg
PDBS10B	554760	Zwart	10 mm	100m	0.01 kg
PDBS10G	554460	Grijs	10 mm	100m	0.01 kg
PDBS12B	554770	Zwart	12 mm	50m	0.01 kg
PDBS12G	554470	Grijs	12 mm	50m	0.01 kg
PDBS8B	554750	Zwart	8 mm	100m	0.01 kg
PDBS8G	554450	Grijs	8 mm	100m	0.01 kg
PDBS20B	554810	Zwart	20 mm	50m	0.02 kg
PDBS20G	554510	Grijs	20 mm	50m	0.02 kg
PDBS16B	554790	Zwart	16 mm	50m	0.13 kg
PDBS16G	554490	Grijs	16 mm	50m	0.13 kg
PDBS30B	554830	Zwart	30 mm	50m	0.03 kg
PDBS30G	554530	Grijs	30 mm	50m	0.03 kg
PDBS40B	554850	Zwart	40 mm	50m	0.04 kg
PDBS40G	554550	Grijs	40 mm	50m	0.04 kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Einheitsgewicht ist pro Meter (3,28').

Coverage Efficiency						
Referentienummer	Diameter					
	Nom	Coverage	Min	Coverage	Max	Coverage
PDBS5x	5 mm	97%	4 mm	100%	8 mm	90%
PDBS8x	8 mm	94%	6 mm	100%	10 mm	91%
PDBS10x	10 mm	95%	8 mm	100%	14 mm	94%
PDBS12x	12 mm	96%	10 mm	100%	16 mm	94%
PDBS16x	16 mm	96%	14 mm	100%	18 mm	98%
PDBS20x	20 mm	95%	16 mm	100%	25 mm	99%
PDBS30x	30 mm	90%	20 mm	100%	35 mm	92%
PDBS40x	40 mm	90%	30 mm	100%	45 mm	94%

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE