


RFS versterkte nVent ERIFLEX Flexibar-ondersteuning



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Eenvoudig te plaatsen

RoHS-conform

Supports up to eight conductors in parallel

Ensures correct spacing for optimum cooling

Spacers are halogen free

SPECIFICATIES

Table 1/3						
Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Geleiderbreedte	Diepte (D)	Hoogte (H)	Breedte (W)
RFS80-100	553380	Roestvrij staal 304 (en 1,4301), Polyamide	80 - 100 mm	40mm	210 mm	225 mm
RFS40-63	553370	Roestvrij staal 304 (en 1,4301), Polyamide	40 - 63 mm	40mm	210 mm	175 mm

Table 2/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Grootte van het gat (HS)	Draadmaat (TS)	A	B	C
RFS80-100	553380	9 mm	M10	200 mm	170 mm	140 mm
RFS40-63	553370	9 mm	M8	150 mm	120 mm	90 mm


Table 3/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Gewicht van de eenheid	Certificeringen
RFS80-100	553380	1.43 kg	RoHS
RFS40-63	553370	0.93 kg	CE, ERIFLEX IFBS, RoHS

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Der empfohlene Abstand zwischen den Trägern beträgt 400 mm (15 3/4").

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE