


RRCBI Insulated Round Braid in Coil, Plain Copper



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Braids in coil are mainly used for power distribution or earthing applications

Non-magnetic material

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Nominale stroom	Dwarsprofiel	Aantal draden	Draaddiameter
RRCBI15-16	510510	Copper, Polyvinylchloride	120A	16mm ²	900	0.15mm
RRCBI15-10	510500	Copper, Polyvinylchloride	75A	10mm ²	560	0.15mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Lengte	Diameter	Gewicht eenheid
-----------------	---------------	--------	----------	-----------------

RRCBI15-16	510510	25m	8 mm	0.16 kg
RRCBI15-10	510500	25m	7 mm	0.1 kg

Isolatiedikte: 1 mm
Isolatiespanning: 450V
Ontvlambaarheidsklasse: UL® 94V-0
Temperatuur: 70 °C Max

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Einheitsgewicht ist pro Meter (3,28').

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
 optie 1 – Klantenservice
 optie 2 – Technische
 ondersteuning

Europa

Nederland:
 +31 800-0200135
 Frankrijk:
 +33 800 901 793

Europa

Duitsland:
 800 1890272
 andere landen:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE