

RTCB Ronde vlecht in spoel, vertind koper



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Braids in coil are mainly used for power distribution or earthing applications

Non-magnetic material

Tinned finish provides a theft-deterrent appearance

SPECIFICATIES

Materiaal: Koper

Voltoeien: Ingeblikt

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Nominale stroom	Dwarsdoorsnede	Aantal draden	Draaddiameter	Lengte
RTCB15-10	557620	75A	10mm ²	560	0.15mm	25m
RTCB15-100	557680	360A	100mm ²	5652	0.15mm	25m
RTCB15-10HL	503700	75A	10mm ²	560	0.15mm	100m

Catalogusnummer	Artikelnummer	Nominale stroom	Dwarsdoorsnede	Aantal draden	Draaddiameter	Lengte
RTCB15-16	557630	120A	16mm ²	900	0.15mm	25m
RTCB15-16HL	503710	120A	16mm ²	900	0.15mm	100m
RTCB15-25	557640	150A	25mm ²	1416	0.15mm	25m
RTCB15-25HL	503720	150A	25mm ²	1416	0.15mm	100m
RTCB15-30	557650	180A	30mm ²	1680	0.15mm	25m
RTCB15-50	557660	250A	50mm ²	2820	0.15mm	25m
RTCB15-6	557600	45A	6mm ²	336	0.15mm	25m
RTCB15-75	557670	300A	75mm ²	4236	0.15mm	25m
RTCB15-8	557610	65A	8mm ²	464	0.15mm	25m

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Diameter	Gewicht van de eenheid
RTCB15-10	557620	5 mm	0.1 kg
RTCB15-100	557680	17 mm	1 kg
RTCB15-10HL	503700	5 mm	0.1 kg
RTCB15-16	557630	6 mm	0.16 kg
RTCB15-16HL	503710	6 mm	0.16 kg
RTCB15-25	557640	8 mm	0.25 kg
RTCB15-25HL	503720	7.5 mm	0.25 kg
RTCB15-30	557650	9 mm	0.3 kg

Catalogusnummer	Artikelnummer	Diameter	Gewicht van de eenheid
RTCB15-50	557660	11 mm	0.5 kg
RTCB15-6	557600	4 mm	0.06 kg
RTCB15-75	557670	13.5 mm	0.75 kg
RTCB15-8	557610	4.5 mm	0.08 kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Einheitsgewicht ist pro Meter (3,28').

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE