


TR Four Pole Distribution Block, 250 A



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Na uitpakken direct klaar voor gebruik, installatietijd en arbeid besparend

RoHS-conform

Easily fixes onto asymmetric DIN rail or mounts with screws

Bolts included for output connections

Transparent protection cover

Easy accessibility for wiring

SPECIFICATIES


Catalogusnummer	TR-250A
Artikelnummer	563170
Materiaal	Copper Glass Fibre Reinforced Polyamide Plexiglas
Max. bedrijfsspanning, IEC (Ui)	630
Piekkortsluitstroom (Ipk)	34kA

Catalogusnummer	TR-250A
Weerstand kortdurende stroomsterkte (I _{cw}) 1 s	17kA
Aantal aansluitingen, lijnzijde	2
Aantal aansluitingen, belastingszijde	4
Gatgrootte (HS)	8 mm
Schroefdraadmaat (TS)	M6
Diepte (D)	68mm
Hoogte (H)	150 mm
Breedte (W)	230 mm
Gewicht eenheid	1.3 kg
Ontvlambaarheidsklasse	UL® 94V-0
Voldoet aan	IEC® 60439.1 IEC® 61439,1 IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Die netzseitigen und lastseitigen Anschlüsse sind pro Pol.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE