

TRC Four Pole Distribution Block, 400 A



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Na uitpakken direct klaar voor gebruik, installatietijd en arbeid besparend

RoHS-conform

Transparent protection cover

Bolts included for output connections

Easy accessibility for wiring

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	TRC-400A
Artikelnummer	563180
Materiaal	Copper Glass Fibre Reinforced Polyamide Plexiglas
Max. bedrijfsspanning, IEC (Ui)	1000
Piekkortsluitstroom (Ipk)	118kA
Weerstand kortdurende stroomsterkte (Icw) 1s	28kA


Catalogusnummer	TRC-400A
Aantal aansluitingen, lijnzijde	1
Aantal aansluitingen, belastingszijde	10
Schroefdraadmaat 1 (TS1)	M6
Schroefdraadmaat 2 (TS2)	M10
Diepte (D)	50mm
Hoogte (H)	338 - 390 mm
Breedte (W)	260 mm
A	290 mm
Gewicht eenheid	2.65 kg
Ontvlambaarheidsklasse	UL® 94V-0
Voldoet aan	IEC® 60439.1 IEC® 61439.1 IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

GewindegröÙe 2 repräsenÙiert den Eingangsstecker.

Die netzseitigen und lastseitigen Anschlüsse sind pro Pol.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE