


Universele railsteun, hoge stroomsterkte



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Snelle en gemakkelijke installatie

Universal fixing system

Extremely robust construction

Screws are made from non-magnetic stainless steel

Halogen free insulators

SPECIFICATIES

Table 1/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Max. Bedrijfsspanning, IEC (UI)	Bedrijfstemperatuur	Voldoet aan	Brandbaar vermogen
UBS2-10T-160	561520	Staal, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stainless Staal 304 (EN 1.4301)	1000, 1500	-40 to 130 °C	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	UL® 94V-0


Table 2/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Normale stroomwaarde voor toepassingen	Stroomrails per fase	Railbreedte	Dikte rail	Breedte (W)
UBS2-10T-160	561520	5700 A	1 - 2	160 mm	10 mm	307 mm

Table 3/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	A
UBS2-10T-160	561520	110 mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE