

Universele railsteun met nulcircuit



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Snelle en gemakkelijke installatie

Universal fixing system

Extremely robust construction

Adjustable arms for easy mounting

Halogen free insulators

SPECIFICATIES

Max. Bedrijfsspanning, IEC (UI):	1000;1500
Brandbaar vermogen:	UL® 94V-0
Bedrijfstemperatuur:	-40 to 130 °C

Table 1/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Voldoet aan	Normale stroomwaarde voor toepassingen	Stroomrails per fase	Railbreedte
-----------------	---------------	-----------	-------------	--	----------------------	-------------

UBS1-5TN	551000	Staal, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	1700 A	1	30 - 125 mm
UBS4-5TN	551010	Staal, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	3500 A	1 - 4	30 - 125 mm
UBS1-10TN	551060	Staal, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	2250 A	1	30 - 120 mm
UBS2-10TN	551070	Staal, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	3600 A	1 - 2	30 - 120 mm
UBS3-10TN	551090	Staal, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	4500 A	1 - 3	30 - 120 mm

Table 2/3


Catalogusnummer	Artikelnummer	Dikte rail	Breedte (W)	A	B	C
UBS1-5TN	551000	5 mm	380 - 610 mm	360 - 590 mm	176 mm	300 mm
UBS4-5TN	551010	5 mm	585 - 895 mm	560 - 865 mm	281 mm	480 mm
UBS1-10TN	551060	10 mm	380 - 610 mm	360 - 590 mm	176 mm	300 mm
UBS2-10TN	551070	10 mm	585 - 895 mm	560 - 865 mm	281 mm	480 mm
UBS3-10TN	551090	10 mm	585 - 895 mm	560 - 865 mm	281 mm	480 mm

Table 3/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	D
UBS1-5TN	551000	70 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	D
UBS4-5TN	551010	110 mm
UBS1-10TN	551060	70 mm
UBS2-10TN	551070	110 mm
UBS3-10TN	551090	110 mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
 optie 1 – Klantenservice
 optie 2 – Technische
 ondersteuning

Europa

Nederland:
 +31 800-0200135
 Frankrijk:
 +33 800 901 793

Europa

Duitsland:
 800 1890272
 andere landen:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE