

Steunklemmen plat, WO60



Aansluitklemmen voor bevestiging van platte geleiders aan de stroomrails.

INDUSTRIENORMEN

UL

GL

DNV-GL

DNV-GL

KENMERKEN

Omschrijving: Klem voor platte geleiders met borgklemschroeven. Geleider kan overlappen. Indicatie van nominale dwarsdoorsnede en aanhaalmoment aangegeven op de klem. Contact tussen geleider en stroomrail via contactblok.

Nominale spanning: 690 V.

Voor busbars: 20, 25, 30 × 5, 10.

Goedkeuringen: UL, GL, DNV-GL.

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Afwerking	Hoeveelheid in verpakking
01319	43mm	38mm	88mm	Zacht staal	Geplateerd	6
01759	43mm	40mm	98mm	Zacht staal	Geplateerd	3

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE