


Railadapter 63A met kabels, W060



Stroomrailadapter met één montagerail, met vooraf aangebrachte kabels, 10 mm².

INDUSTRIENORMEN

UL

CSA

GL

KENMERKEN

Omschrijving: Stroomrailadapter, 63 A. Met één verstelbare montagerail. Met kabels van 10 mm².

Nominale spanning: 690 V.

Nominale stroom: 63 A.

Voor busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Vermogensdissipatie bij 80% belasting: 4.4 W.

Polen: 3-polig.

Verpakkingseenheid: 1 stuk.

Goedkeuringen: CSA, UL, GL.

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Afwerking	Kleur
32454	200mm	54mm	63mm	Plastic, Zacht staal	Geplateerd	Zwart, Lichtgrijs
32456	200mm	63mm	63mm	Plastic, Zacht staal	Geplateerd	Zwart, Lichtgrijs
32457	200mm	72mm	63mm	Plastic, Zacht staal	Geplateerd	Zwart, Lichtgrijs

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE