

Stroomrailadapter 80A zonder kabels, WO60



Stroomrailadapter met één montagerail en schroefklemmen, 16 mm².

INDUSTRIENORMEN

UL

CSA

GL

KENMERKEN

Goedkeuringen: CSA, UL, GL.

Polen: 3-polig.

Vermogensdissipatie bij 80% belasting: 6 W.

Voor busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Nominale stroom: 80 A.

Nominale spanning: 690 V.

Verpakkingseenheid: 1 stuk.

Omschrijving: Stroomrailadapter, 80 A. Met één verstelbare montagerail. Met klemmen van 16 mm², bediend vanaf de achterzijde.

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Afwerking	Kleur
32466	200mm	54mm	63mm	Kunststof, Plaatstaal	Verzinkt	Zwart, Lichtgrijs
32469	200mm	72mm	63mm	Kunststof, Plaatstaal	Verzinkt	Zwart, Lichtgrijs

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE