


Railadapter 80A zonder kabels, W060

Universele stroomrailadapter, met één verstelbare montagerail en met veerklemmen, 1,5-16 mm².



KENMERKEN

Omschrijving: Stroomrailadapter, 80 A. Met één verstelbare montagerail. Zonder kabels, met veerklemmen van 1.5 - 16 mm².

Nominale spanning: 690 V.

Nominale stroom: 80 A.

Voor busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Vermogensdissipatie bij 80% belasting: 6 W.

Polen: 3-polig.

Verpakkingseenheid: 1 stuk.

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Voltooien	Kleur
32464	200mm	54mm	63mm	Plastic, Zacht staal	Geplateerd	Zwart, Lichtgrijs

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE