


Kabelwartels voor wandmontagekasten, CAG



Deze tweedelige kabelwartel kan worden gemonteerd op een breed scala aan behuizingen. De kabelwartel zet de kabel vast op zijn plaats, en neemt alle externe druk weg.

KENMERKEN

Omschrijving: Twee-component tule met membraanafdichting en trekcontasting. De installatie vereist geen gereedschap, past zichzelf aan de wanddikte aan en klikt vast op zijn plaats. Door zijn compacte ontwerp steekt het maximaal 5,7 mm buiten de behuizing waarin deze is gemonteerd. Het "pushout" membraam is een permanente afdichting tot het moment van invoeren door een kabel of leiding. Geschikt voor gaten in materialen van 0,7 tot 3 mm dikte.

Materiaal: TPE en polyamide 66, halogeenvrij.

Temperatuurbestendigheid: -20°C tot +125°C.

Afwerking: RAL 7035.

Beschermingsklasse: IP 67,65, Waterbestendig.

Verpakkingseenheid: 50 stuks.


SPECIFICATIES

Kleur:	Lichtgrijs
Materiaal:	Plastic
Kleurcode:	RAL 7035
Afwerking:	Soepel

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte (H)	Breedte (W)	Diepte (D)	Hoogte (H)	Diameter (Ø)	Kabeldiameterbereik
CAG20	19.5mm	30.7mm	30.7mm	17 – 20mm	34 – 37mm	7 – 11mm
CAG25	19.7mm	35.7mm	35.7mm	17 – 20mm	39 – 42mm	7 – 13mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE