

Kabelinvoer Accessoire Blind, CEAB



Blinde opening kap-tot-kap voor kabelingangen CEP en CCF

INDUSTRIENORMEN

UL94 V-0 Flammability; File No. E61997

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

KENMERKEN

Omschrijving: Blinde openingen kap-tot-kap voor kabelingangen CEP en CCF. Gemonteerd over de opening met behulp van schroefbevestiging.

Afwerking: Zwart

Ontvlambaarheid: UL94 V-0

Materiaal: Polyamide 6.6 / TPE

Verpakkingseenheid: 10 stuks

Beschermingsklasse: IP66

Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +120°C

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Productserie	Materiaal	Afwerking
CEAB1024	55mm	126mm	11.5mm	Kabelmanageme nt	Kunststof	Onbehandeld
CEAB816	55mm	126mm	11.5mm	Kabelmanageme nt	Kunststof	Onbehandeld

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE