


Aangesloten Kabelinvoerverdeler, CCFD



Met de inklikbare CCFD-inlays kan de afmeting van de frameopening worden aangepast op basis van de gebruikte doorvoertule.

INDUSTRIENORMEN

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

KENMERKEN

Omschrijving: Met de inklikbare CCFD-inlays kan de afmeting van de frameopening worden aangepast op basis van de gebruikte doorvoertule. Een hoorbare klik bevestigt de juiste installatie. Deze flexibele kabelinvoerconfiguratie stelt u in staat te voldoen aan diverse vereisten voor kabels, leidingen, slangen, pneumatische en hydraulische leidingen.

Afwerking: Zwart

Ontvlambaarheid: UL94 V-0

Materiaal: Polyamide 6.6 / TPE

Verpakkingseenheid: 5 stuks

Beschermingsklasse: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (alleen gebruik binnen)

Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +90°C

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Afwerking	Kleur
CCFD1	5mm	45mm	17.7mm	Kunststof	Onbehandeld	Zwart
CCFD2	25mm	45mm	17.7mm	Kunststof	Onbehandeld	Zwart
CCFD4	45mm	45mm	17.7mm	Kunststof	Onbehandeld	Zwart
CCFD6	70mm	45mm	17.7mm	Kunststof	Onbehandeld	Zwart

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE