


# Kabelinvoer-pakkingplaat rond, CEPR



CEPRL ronde kabelingangen zijn snel en eenvoudig te installeren zonder gereedschap en zijn bij uitstek geschikt voor toepassingen die veel binnenkomende of uitgaande kabels vereisen en een beperkte installatieruimte hebben.

## INDUSTRIENORMEN

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12; File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12

CE

IP54

## KENMERKEN

Afwerking: Grijs

Verpakkingseenheid: 10

Omschrijving: Ronde kabelingangen zijn snel en eenvoudig te installeren zonder gereedschap en zijn bij uitstek geschikt voor toepassingen die veel binnenkomende of uitgaande kabels, of pneumatische leidingen in een behuizing vereisen. Het kliksysteem is ontworpen voor wanddikten van 1,5 tot 2,5 mm.

Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +90°C

Ontvlambaarheid: UL94 V-0

Beschermingsklasse: IP54, NEMA 1, 12

Materiaal: TPE

## SPECIFICATIES

| Table 1/1       |                    |                                                                                                       |                     |        |         |        |
|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------|--------|
| Catalogusnummer | Aantal kabelinvoer | Kabelinvoer                                                                                           | Afmeting uitsparing | Hoogte | Breedte | Diepte |
| CEPRL5009       | 9                  | (5) 1.0 - 7.0 mm,<br>(4) 1.0 - 18.0 mm                                                                | 50 Ømm              | 58mm   | 58mm    | 12mm   |
| CEPRL5018       | 18                 | (2) 1.0 - 4.0 mm,<br>(2) 1.0 - 6.0 mm,<br>(4) 1.0 - 7.2 mm,<br>(5) 1.0 - 9.4 mm,<br>(5) 1.0 - 12.0 mm | 50 Ømm              | 58mm   | 58mm    | 12mm   |
| CEPRL5011       | 11                 | (7) 1.0 - 7.2 mm,<br>(3) 1.0 - 11.2 mm,<br>(1) 1.0 - 22.5 mm                                          | 50 Ømm              | 58mm   | 58mm    | 12mm   |
| CEPRL5012       | 12                 | (10) 1.0 - 9.2 mm,<br>(2) 1.0 - 11.2 mm                                                               | 50 Ømm              | 58mm   | 58mm    | 12mm   |
| CEPRL5016       | 16                 | (4) 1.0 - 5.3 mm,<br>(5) 1.0 - 6.3 mm,<br>(3) 1.0 - 9.5 mm,<br>(4) 1.0 - 11.3 mm                      | 50 Ømm              | 58mm   | 58mm    | 12mm   |
| CEPRL5020       | 20                 | (16) 1.0 - 6.3 mm,<br>(4) 1.0 - 9.3 mm                                                                | 50 Ømm              | 58mm   | 58mm    | 12mm   |
| CEPRL5035       | 35                 | (35) 1.0 - 5.2 mm                                                                                     | 50 Ømm              | 58mm   | 58mm    | 12mm   |

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**