


Compacte railsteun voor stroomverdeling, ECBS



This busbar support, ECBS, is available for one or two bars up to 80 x 5 mm or one bar up to 80 x 10 mm. The support can be mounted both horizontally and vertically. It is available off the shelf and tested according to IEC 61439.

KENMERKEN

Omschrijving: Busbar support up to 1600A to be mounted horizontally or vertically. Mounts directly to the enclosure frame or with help of CLPF profiles. Available in single and double bar per phase for bar thickness 5 mm and only single bar per phase for bar thickness 10 mm, and width from 25 to 80 mm.

Bedrijfstemperatuur: -40°C up to 130°C.

Materiaal: Reinforced polyamide and steel. Halogen free.

Levering: Busbar support with mounting material.

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Materiaal van de behuizing	Productfamilie	Materiaal	Voltooien	Kleur	Snelle verzending
ECBS110TN	Zacht staal	Vrijstaand	Polyamide, Staal	Gladde mat	Zwart	Nee
ECBS205TN	Zacht staal	Vrijstaand	Plastic, Zacht staal	Soepel		Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE