


Consolesysteem roestvrij staal, MPCS



Dit combineerbare roestvaststalen consolesysteem, MPCS, heeft beschermingsgraad IP 55/56. Het omvat drie uitwisselbare secties: bovenkant, lessenaar en bodem. Het systeem is zeer flexibel en door de vele mogelijke combinaties kan aan veel ontwerpeisen worden voldaan. Het ergonomische ontwerp van de boven- en lessenaareenheden zorgt voor een eenvoudige installatie en toegang tot HMI-apparatuur en vergroot de beschikbare ruimte. Deze console kan in vrijwel elke omgeving worden geïnstalleerd, afhankelijk van de gradatie.

INDUSTRIENORMEN

UL 508A Listed; Type 12, 13, 4X; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No. 14-13; Type 12, 13, 4X; File No. E92044

IEC 60529

CE, UK CA, UL, EAC

KENMERKEN

Materiaal: AISI 304L in één richting geschuurd roestvast staal/AISI 316L (op aanvraag). Behuizing en deur: 2 mm.

Achterpaneel: 1,5 mm. Bodemplaten: 1,5 mm. Montageplaat: Verzinkt staal 2,5 mm.

Frame: Gevouwen en doorgelast. De consoleconstructie omvat een basis die zorgt voor afstand tussen de vloer en het onderste deel van de deur/deuren en fungeert als een geïntegreerde sokkel.

Deuren en panelen: Enkelvoudig gevouwen oppervlak gemonteerd met scharnieren, waardoor de basisdeur naar links of rechts kan worden geopend. Het bovenste gedeelte en de panelen van de lessenaar worden open gehouden door automatisch vergrendelende en ontgrendelende paneelhouders. Verborgen scharnieren waardoor de lessenaar 90° kan worden geopend. Dubbele deuren op basiseenheden van 1200 en 1600 mm breed.

Montageplaat: Standaard in basiseenheid. Bevestigd door bevestigingsbeugels op C-rail, boven en onder voor diepteafstelling. Optioneel in eenheden voor lessenaar en bovengedeelte.

Slot: Sloten van 3 mm met dubbele baard voor bovenste gedeelte en bureau. Voor basis: twee sloten van 3 mm met dubbele baard. Andere opties beschikbaar. Zie de paragraaf over wandmontage.

Kabeltoegang: Opening aan de onderkant van de basiseenheid voor toegang tot de kabels. Bodemplaten voor kabeldoorvoer standaard meegeleverd.

Aarding: Tapeinden M8 op behuizingen, deuren en achterpanelen.

Afwerking: In één richting geschuurd roestvast staal 400.

Bescherming: Enkele deur: IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10. Dubbele deur: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Levering: De basiseenheid wordt standaard geleverd met een montageplaat. Eenheden voor lessenaar en bovengedeelte zijn voorzien van montageplaten als accessoires. Alle openingen aan de boven- en onderkant kunnen worden gesloten met de juiste accessoireplaat. Er zijn geschikte moeren en sluitringen voor de verschillende aardingsbouten aanwezig.

SPECIFICATIES

Dikte: 2mm

Voltooien: Geborsteld

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Montageplaat meegeleverd	Max. Montagediepte
MPCS061	500mm	600mm	494mm	Roestvrij staal 304	Nee	
MPCS061-316	500mm	600mm	494mm	Roestvrij staal 316L	Nee	
MPCS062-316	250mm	600mm	985mm	Roestvrij staal 316L	Nee	
MPCS063	700mm	600mm	500mm	Roestvrij staal 304	Ja	470.5mm
MPCS063-316	700mm	600mm	500mm	Roestvrij staal 316L	Ja	470.5mm
MPCS081	500mm	800mm	494mm	Roestvrij staal 304	Nee	
MPCS081-316	500mm	800mm	494mm	Roestvrij staal 316L	Nee	
MPCS082	250mm	800mm	985mm	Roestvrij staal 304	Nee	
MPCS082-316	250mm	800mm	985mm	Roestvrij staal 316L	Nee	
MPCS083	700mm	800mm	500mm	Roestvrij staal 304	Ja	470.5mm
MPCS083-316	700mm	800mm	500mm	Roestvrij staal 316L	Ja	470.5mm
MPCS101	500mm	1000mm	494mm	Roestvrij staal 304	Nee	
MPCS101-316	500mm	1000mm	494mm	Roestvrij staal 316L	Nee	
MPCS102	250mm	1000mm	985mm	Roestvrij staal 304	Nee	
MPCS102-316	250mm	1000mm	985mm	Roestvrij staal 316L	Nee	
MPCS103	700mm	1000mm	500mm	Roestvrij staal 304	Ja	470.5mm
MPCS103-316	700mm	1000mm	500mm	Roestvrij staal 316L	Ja	470.5mm

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Montageplaat meegeleverd	Max. Montagediepte
MPCS121	500mm	1200mm	494mm	Roestvrij staal 304	Nee	
MPCS121-316	500mm	1200mm	494mm	Roestvrij staal 316L	Nee	
MPCS122	250mm	1200mm	985mm	Roestvrij staal 304	Nee	
MPCS122-316	250mm	1200mm	985mm	Roestvrij staal 316L	Nee	
MPCS123	700mm	1200mm	500mm	Roestvrij staal 304	Ja	470.5mm
MPCS123-316	700mm	1200mm	500mm	Roestvrij staal 316L	Ja	470.5mm
MPCS161	500mm	1600mm	494mm	Roestvrij staal 304	Nee	
MPCS161-316	500mm	1600mm	494mm	Roestvrij staal 316L	Nee	
MPCS162	250mm	1600mm	985mm	Roestvrij staal 304	Nee	
MPCS162-316	250mm	1600mm	985mm	Roestvrij staal 316L	Nee	
MPCS163	700mm	1600mm	500mm	Roestvrij staal 304	Ja	470.5mm
MPCS163-316	700mm	1600mm	500mm	Roestvrij staal 316L	Ja	470.5mm
MPCS062	250mm	600mm	985mm	Roestvrij staal 304	Nee	

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Opmerking: Alleen de 1200 en 1600 mm brede consoles zijn voorzien van dubbele deuren. * Op aanvraag.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE