


CrossBoard-aansluitmodule, WOCB



Veilige en handige aansluitmodule voor het CrossBoard-platform.

INDUSTRIENORMEN

UL

IEC

KENMERKEN

Omschrijving: Aansluitmodule, 16 mm², 3-polig met geïntegreerde veerklemmen 1.5 - 16 mm². Inclusief afdekkap.

Nominale spanning: 690 V.

Nominale stroom: 63 A.

Vermogensdissipatie bij 80% belasting: 2.9 W.

Afmetingen: 22.5 × 160 × 115 mm.

Verpakkingseenheid: 1 stuks.

Goedkeuringen: IEC, UL.

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Afwerking	Kleur
01592	22.5mm	160mm	115mm	Kunststof	Glad mat	Lichtgrijs

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE