

Rechte buis CS480



CS480 Straight Tube provides structural integrity and acts as conduit for equipment wiring.

INDUSTRIENORMEN

IEC 60529, IP66

KENMERKEN

Wall thickness 3.6-mm

Outer diameter of 48.3-mm

Assembled CS480 HMI Arm System has a max weight load of 89.6 lb. (40.7 kg)

SPECIFICATIES

Voltooien: Gepolijst

Materiaal: Roestvrij staal 304

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Dikte	Snelle verzending
CCSS48T150	1500mm	48mm	48mm	3.6mm	Nee
CCSS48T75	750mm	48mm	48mm	3.6mm	Nee
CCSS48T125	1250mm	48mm	48mm	3.6mm	Nee
CCSS48T100	1000mm	48mm	48mm	3.6mm	Nee
CCSS48T25	250mm	48mm	48mm	3.6mm	Nee
CCSS48T50	500mm	48mm	48mm	3.6mm	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE