


Diepteverdelers voor vloerstaande behuizingen, VBD



Het dieptescheidingsprofiel vergroot de beschikbare montagemogelijkheden binnen de behuizing, en verdeelt deze in twee bruikbare ruimtes.

KENMERKEN

Omschrijving: Gemonteerd in het midden van een 1200 mm of 1600 mm brede behuizing (boven- en onderzijde) om standaard montageopties mogelijk te maken in twee secties van 600 mm of 800 mm breed. Dit maakt het mogelijk accessoires separaat te monteren zoals CAB(P), CBU, CLPK, CLPF etc., in iedere kant van de behuizing. Accessoires zijn verstelbaar in diepte binnen het 25 mm gatenpatroon.

Materiaal: 1.75 mm verzinkt plaatstaal.

Verpakkingseenheid: 2 stuks, zonder bevestigingsmateriaal.

Montagevoorschriften: Voeg VBK toe voor montage. Voeg VB toe voor volledige montageopties bij de scheiding.

SPECIFICATIES

Dikte: 1.75mm
Materiaal: Staal
Voltooiën: Verzinkt

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal van de behuizing	Snelle verzending
VBD400	24mm	400mm	90mm	Zacht staal	Nee
VBD600	24mm	600mm	90mm	Zacht staal	Nee
VBD800	24mm	800mm	90mm	Zacht staal	Nee
VBD500	24mm	500mm	90mm	Zacht staal	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE