

## DIN-rail, DR



Een gebruiksklare DIN-rail die de aanschaf en installatie vergemakkelijkt.

### KENMERKEN

---

Omschrijving: DIN-rail 35 mm voor DABP/DPCP behuizingen.

Materiaal: Gegalvaniseerd plaatstaal

Verpakkingseenheid: Per stuk

Ready to use rails ensure that both procurement and installation can be done efficiently reducing the labour time required

## SPECIFICATIES

**Afwerking:** Gegalaniseerd  
**Materiaal:** Gegalaniseerd staal

Table 1/1

| Catalogusnummer | Breedte | Materiaal behuizing | Snelle verzending |
|-----------------|---------|---------------------|-------------------|
| DR350584E       | 82mm    | ABS, Polycarbonaat  | Nee               |
| DR350964E       | 120mm   | ABS, Polycarbonaat  | Nee               |
| DR351364E       | 160mm   | ABS, Polycarbonaat  | Nee               |
| DR351604E       | 200mm   | ABS, Polycarbonaat  | Nee               |
| DR351764E       | 200mm   | ABS, Polycarbonaat  | Nee               |
| DR352754E       | 300mm   | ABS, Polycarbonaat  | Nee               |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

\* DABP152008GE en DPCP152008GE \*\* DABP122009GE en DPCP122009GE

\*\* DABP122009GE and DPCP122009GE

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**