

Montageprofielen deursponning, DCP-OG



Montageprofielen van roestvaststaal 316L worden gebruikt om accessoires te bevestigen op het deurframe, voor eenvoudige en veilige montage van kabels, kabelgoten, enz.

KENMERKEN

Omschrijving: Horizontale profielen voorzien van een 25mm-gatenpatroon. Direct te monteren op het deurframe. Voor eenvoudige montage van lichte componenten door gebruik van CNT05-schroeven. Gatenpatroon 4,5 mm en 6,5 mm in diameter.

Materiaal: 2 mm verzinkt staal.

Verpakkingseenheid: 20 profielen, inclusief montagemiddelen.

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Breedte	Materiaal	Voltooien	Dikte	Materiaal van de behuizing	Snelle verzending
DCP10020G	100mm	Staal	Verzinkt	2mm	Zacht staal, Roestvrij staal	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE