

Horizontale deurprofielen | Wandmontage kasten, DHP



Montageprofielen worden gebruikt om accessoires te bevestigen op het deurframe, voor eenvoudige en veilige montage van kabels, kabelgoten, enz.

KENMERKEN

Omschrijving: Horizontaal profiel met een 25 mm gatenpatroon. Voorzien van 4.5 mm en 6.5 mm ronde gaten voor het bevestigen en installeren van componenten.

Materiaal: 1.5 mm verzinkt plaatstaal.

Verpakkingseenheid: 5 profielen inclusief bevestigingsmateriaal.

Montagevoorschriften: De profielen kunnen direct op de MMDP deurmontage profielen geplaatst worden. Hiernaast kunnen ze ook verticaal gemonteerd worden op 2 horizontale profielen. Voor deuren met een espagnolette sluitsysteem dienen de profielen, waar aangegeven, op maat geknipt/gesneden te worden.

SPECIFICATIES

Dikte: 1.5mm
Afwerking: Gegalvaniseerd
Materiaal: Plaatstaal

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Snelle verzending
DHP040	25mm	348mm	12mm	5	Nee
DHP050	25mm	448mm	12mm	5	Nee
DHP030	25mm	248mm	12mm	5	Nee
DHP060	25mm	548mm	12mm	5	Nee
DHP080	25mm	748mm	12mm	5	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Niet geschikt voor AFS.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE