

Roestvrijstalen sloten van 3 mm met dubbele bit, ALLEN



Roestvaststalen sloten ter vervanging van het standaard slot met dubbele baard van 3 mm.

KENMERKEN

Omschrijving: 3 mm dubbelbaard, roestvaststaal slot.

Verpakkingseenheid: Per stuk.

SPECIFICATIES

Afwerking: Geborsteld

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Beschermingsklasse	Snelle verzending
ALLS316	30mm	55mm	36mm	Roestvrij staal 316	IP66	Nee
ALLS304	30mm	55mm	36mm	Roestvrij staal 304	IP65	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Geschikt voor AFS.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE