

Tekentafels, DDK



Deze schemalessenaar heeft een tafeloppervlak, en kan worden gebruikt als een tijdelijke werklessenaar voor documenten, een computer of meetapparatuur. De lessenaar kan worden weggeklapt zodat deze gelijk ligt met het frame en de hoek kan worden versteld.

KENMERKEN

Omschrijving: Wordt direct op het deurframe gemonteerd en biedt een stabiel oppervlak voor documenten, laptops of meetinstrumenten. De lessenaar kan eenvoudig worden ingeklapt en vergrendeld. Een automatisch vergrendelingsstelsel vergrendelt het blad onder hoeken van 55°, 70° en 90°. De DDK800R5 kan ook aan een 1000 mm brede deur worden gemonteerd met behulp van het DCP1002 accessoire.

Materiaal: 1,35 mm plaatstaal.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Verpakkingseenheid: Per stuk, inclusief bevestigingsmateriaal.

SPECIFICATIES

Dikte:	1.35mm
Kleur:	Lichtgrijs
Materiaal:	Zacht staal
Voltooien:	Poedercoating
Kleurcode:	RAL 7035

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal van de behuizing	Productfamilie	Snelle verzending
DDK800R5	342mm	687mm	365mm	Zacht staal	Vrijstaand	Nee
DDK600R5	342mm	487mm	365mm	Zacht staal	Vrijstaand	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE