

Dakplaat, 800x600, Plaatstaal, ventilatie

CATALOGUSNUMMER

CVR0806R5

De ventilatiedakplaat biedt een voordelige natuurlijke ventilatie en houdt insecten en stof buiten.



KENMERKEN

Omschrijving: Verhoogd dakframe met 2,5 mm ventilatiesleuven en filtermateriaal.

Materiaal: 1,5 mm plaatstaal. Filter materiaal: EU 4 overeenkomstig DIN 24185.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Temperatuurbestendigheid: 100°C.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 31 | TYPE 1.

Verpakkingseenheid: Per stuk, inclusief montagebouten en ventilatiefilter.

Opmerking: Verhoogd de behuizing met 40 mm.

PRODUCTKENMERKEN

Hoogte: 58mm

Breedte: 800mm

Diepte: 600mm

Productfamilie: Vrijstaand

Materiaal: Zacht staal

Voltooien: Poedercoating

Kleur: Lichtgrijs

Kleurcode: RAL 7035

Dikte: 1.5mm

Pakkethoeveelheid: 1

Gewicht: 6.9kg

Materiaal van de behuizing: Zacht staal

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.