

Schuifprofielen, 800, 3mm verzinkt

CATALOGUSNUMMER

MTS800



De volledig uitgeruste montageplaat kan eenvoudig vanaf de zijkant in de behuizing worden geschoven. Dit is essentieel, omdat de plaat breder is dan de opening aan de voorkant. De plaat wordt vervolgens met de U-profielen vastgezet op zijn plaats.

KENMERKEN

Omschrijving: Te gebruiken bij het monteren van een brede montageplaat. In diepte verstelbaar in stappen van 25 mm. Compatibel met MTS01W-rollen.

Verpakkingseenheid: 2 profielen, inclusief bevestigingsmateriaal.

Materiaal: 3 mm verzinkt plaatstaal.

PRODUCTKENMERKEN

Hoogte: 52mm

Breedte: 800mm

Diepte: 68mm

Aantal rollen: 3 min

Materiaal: Plaatstaal

Afwerking: Verzinkt

Dikte: 3mm

Hoeveelheid in verpakking: 2

Gewicht: 4.3kg

Materiaal behuizing: Plaatstaal

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent

klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE