

Plinth-basis voor/achter, PFS



Met deze roestvaststalen sokkel kan zonder enige beperking bekabeling worden aangebracht. Kabels installeren wordt eenvoudig, omdat de sokkel zorgt voor extra ruimte onder de behuizing.

KENMERKEN

Omschrijving: Voor- en achterzijde sokkel secties. Voor bekabeling zonder enige beperkingen en in overeenstemming met de VDE 0113 standaard. De plint bestaat uit vier hoekstukken met afneembaar front. De zijpanelen PSS dienen afzonderlijk besteld te worden. Geproduceerd in 100 mm en 200 mm hoogte. 200 mm hoge plinten worden geleverd met twee verwijderbare panelen 100 mm hoog voor eenvoudige bekabeling. Het front paneel bestaat uit één geheel van 200 mm hoog. Alle panelen hebben dubbele zettingen voor extra stevigheid.

Materiaal: AISI 304 / AISI 316L één richting geschuurd. Hoeken 2 mm en panelen 1.5 mm.

Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvaststaal.

Verpakkingseenheid: 1 sokkel met montage materiaal.

Montagevoorschriften: Voeg de zijpanelen PSS toe voor een complete kit.

SPECIFICATIES

Dikte: 1.5mm

Voltooien: Geborsteld

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal van de behuizing	Productfamilie	Materiaal
PFS1120	100mm	1200mm	60mm	Zacht staal	Vrijstaand	Roestvrij staal 304
PFS2120	200mm	1200mm	60mm	Zacht staal	Vrijstaand	Roestvrij staal 304
PFS1080	100mm	800mm	60mm	Zacht staal	Vrijstaand	Roestvrij staal 304
PFS2080	200mm	800mm	60mm	Zacht staal	Vrijstaand	Roestvrij staal 304
PFS1060	100mm	600mm	60mm	Zacht staal	Vrijstaand	Roestvrij staal 304
PFS2060	200mm	600mm	60mm	Zacht staal	Vrijstaand	Roestvrij staal 304
PFS1100	100mm	1000mm	60mm	Zacht staal	Vrijstaand	Roestvrij staal 304
PFS2100	200mm	1000mm	60mm	Zacht staal	Vrijstaand	Roestvrij staal 304
PFS1060-316	100mm	600mm	60mm	Zacht staal	Vrijstaand	Roestvrij staal 316
PFS1080-316	100mm	800mm	60mm	Zacht staal	Vrijstaand	Roestvrij staal 316
PFS1100-316	100mm	1000mm	60mm	Zacht staal	Vrijstaand	Roestvrij staal 316
PFS1120-316	100mm	1200mm	60mm	Zacht staal	Vrijstaand	Roestvrij staal 316
PFS2060-316	200mm	600mm	60mm	Zacht staal	Vrijstaand	Roestvrij staal 316
PFS2080-316	200mm	800mm	60mm	Zacht staal	Vrijstaand	Roestvrij staal 316
PFS2100-316	200mm	1000mm	60mm	Zacht staal	Vrijstaand	Roestvrij staal 316
PFS2120-316	200mm	1200mm	60mm	Zacht staal	Vrijstaand	Roestvrij staal 316

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Voor kasten 1600 mm breed, gebruik 2 x 800 mm brede sokkel.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE