

Plinten voor- en achterzijde | Wandmontage kasten, P



Met deze sokkel kan zonder enige beperking bekabeling worden aangebracht. Kabels installeren wordt eenvoudig, omdat de sokkel zorgt voor extra ruimte onder de behuizing.

KENMERKEN

Omschrijving: 4 Hoekstukken met demontabele afdekplaten. De zijpanelen PA zijn separaat te bestellen. Beschikbare hoogtes: 100 mm en 200 mm. Machinale bewerking noodzakelijk.

Materiaal: 2,5 mm plaatstaal voor hoekstukken, en 1,5 mm plaatstaal voor panelen.

Afwerking: Structuur poedercoating RAL 7022.

Verpakkingseenheid: 4 hoekstukken en 2 frontpanelen. Inclusief bevestigingsmateriaal.

SPECIFICATIES

Dikte:	1.5mm
Materiaal:	Plaatstaal
Afwerking:	Gepoedercoat
Kleurcode:	RAL 7022
Kleur:	Umbragrijs

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Compatibele behuizingsbreedte	Materiaal behuizing	Productserie
P1080	100mm	793mm	95mm	800mm	Plaatstaal	Wandmontage
P2080	200mm	793mm	95mm	800mm	Plaatstaal	Wandmontage
P1120	100mm	1193mm	95mm	1200mm	Plaatstaal	Wandmontage
P2120	200mm	1193mm	95mm	1200mm	Plaatstaal	Wandmontage
P1100	100mm	993mm	95mm	1000mm	Plaatstaal	Wandmontage
P2100	200mm	993mm	95mm	1000mm	Plaatstaal	Wandmontage
P1060	100mm	593mm	95mm	600mm	Plaatstaal	Wandmontage
P2060	200mm	593mm	95mm	600mm	Plaatstaal	Wandmontage
P1040	100mm	393mm	95mm	400mm	Plaatstaal	Wandmontage
P2040	200mm	393mm	95mm	400mm	Plaatstaal	Wandmontage
P1050	100mm	493mm	95mm	500mm	Plaatstaal	Wandmontage
P2050	200mm	493mm	95mm	500mm	Plaatstaal	Wandmontage

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE