

Afdichting van gat voor hol-Sealers

Seal extra pushbutton holes, conduit openings and knockout openings against dust, dirt, oil and water with Hol-Sealers hole seals. Seals will cover any size or shape of hole from .19-in. diameter to maximum diameter shown in table. Can be used on enclosure walls up to .31-in. (8-mm) thick. Maintains enclosures Type rating 3R, 4, 4X (Stainless Steel version only) 12, and 13 when installed in an nVent HOFFMAN enclosure.



INDUSTRIENORMEN

UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 12, 13; File No. E61997 (MS)

UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E61997 (SS)

Steel Hole Seals

CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 12, 13

IEC 60529, IP66

Stainless Steel Hole Seals

CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 4X, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13

IEC 60529, IP66

KENMERKEN

Oliebestendige pakking meegeleverd

Available in multiple colors and sizes

Steel model has plated stud (10-32x5/8) and wing nut

Stainless steel model has 300 series stainless steel stud (10-24x5/8) and wing nut

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Materiaal	Voltooien	Kleur	Kleurcode	Dikte	Diameter van het gat
AS056M	Zacht staal	Poedercoating	Grijs	ANSI 61	1.5mm	14mm max
AS056MSS	Roestvrij staal 304	Gepolijst			1.5mm	14mm max
ASPBGSS	Roestvrij staal 304	Gepolijst			1.5mm	22mm max
AS050	Zacht staal	Poedercoating	Grijs	ANSI 61	1.5mm	22mm max
AS050LG	Zacht staal	Poedercoating	Lichtgrijs	RAL 7035	1.5mm	22mm max
AS075SS	Roestvrij staal 304	Gepolijst			1.5mm	27mm max
AS075	Zacht staal	Poedercoating	Grijs	ANSI 61	1.5mm	27mm max
AS075LG	Zacht staal	Poedercoating	Lichtgrijs	RAL 7035	1.5mm	27mm max
ASPBSS	Roestvrij staal 304	Gepolijst			1.5mm	32mm max
AS050SS	Roestvrij staal 304	Gepolijst			1.5mm	22mm max
AS056CB	Zacht staal	Poedercoating	Grijs	ANSI 61	1.5mm	14mm max
AS100	Zacht staal	Poedercoating	Grijs	ANSI 61	1.5mm	35mm
AS100LG	Zacht staal	Poedercoating	Lichtgrijs	RAL 7035	1.5mm	35mm
AS100SS	Roestvrij staal 304	Gepolijst			1.5mm	35mm
ASPB	Zacht staal	Poedercoating	Grijs	ANSI 61	1.5mm	32mm max
ASBBLG	Zacht staal	Poedercoating	Lichtgrijs	RAL 7035	1.5mm	32mm max
AS125	Zacht staal	Poedercoating	Grijs	ANSI 61	1.5mm	43mm max
AS125SS	Roestvrij staal 304	Gepolijst			1.5mm	43mm max

Catalogusnummer	Materiaal	Voltooien	Kleur	Kleurcode	Dikte	Diameter van het gat
AS150SS	Roestvrij staal 304	Gepolijst			1.5mm	51mm max
AS150	Zacht staal	Poedercoating	Grijs	ANSI 61	1.5mm	51mm max
AS150LG	Zacht staal	Poedercoating	Lichtgrijs	RAL 7035	1.5mm	51mm max
AS200SS	Roestvrij staal 304	Gepolijst			1.5mm	64mm max
AS200	Zacht staal	Poedercoating	Grijs	ANSI 61	1.5mm	64mm max
AS200LG	Zacht staal	Poedercoating	Lichtgrijs	RAL 7035	1.5mm	64mm max
AS056MFB	Zacht staal	Poedercoating	Grijs	ANSI 61	1.5mm	14mm max
AS056MLG	Zacht staal	Poedercoating	Lichtgrijs	RAL 7035	1.5mm	14mm max
AS250SS	Roestvrij staal 304	Gepolijst			1.5mm	76mm max
AS250	Zacht staal	Poedercoating	Grijs	ANSI 61	1.5mm	76mm max
AS300SS	Roestvrij staal 304	Gepolijst			1.5mm	92mm max
AS300	Zacht staal	Poedercoating	Grijs	ANSI 61	1.5mm	92mm max
ASPBG	Zacht staal	Poedercoating	Grijs	ANSI 61	1.5mm	22mm max
AS350	Zacht staal	Poedercoating	Grijs	ANSI 61	1.5mm	105mm max
AS350SS	Roestvrij staal 304	Gepolijst			1.5mm	105mm max
AS400	Zacht staal	Poedercoating	Grijs	ANSI 61	1.5mm	117mm max
AS400SS	Roestvrij staal 304	Gepolijst			1.5mm	117mm max
AS125LG	Zacht staal	Poedercoating	Lichtgrijs	RAL 7035	1.5mm	43mm max

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent

klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE