


ABS klemmenkast groot, OABP



Deze reeks ABS-klemmenkasten, OABP, met beschermingsgraad IP 66/67, is in de diepte uitbreidbaar. De reeks is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. Met behulp van een uitbreidingsframe, OPCP-EE, kunnen diepliggendere onderdelen worden geïnstalleerd. De OABP-reeks is zeer geschikt voor veeleisende omgevingen omdat water en stof de klemmenkast niet kunnen binnendringen, waardoor het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd.

INDUSTRIENORMEN

CE UKCA
GOST
IP

KENMERKEN

Omschrijving: ABS behuizing, halogeenvrij, geschikt voor binnenopstelling. Minder goed bestand tegen UV stralen.

Materiaal: Body: ABS. Standaard deksel: ABS. Transparante kap: Polycarbonaat.

Pakking: Polyurethaanpakking (PUR), geïntegreerd in de deksel.

Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +60°C.

Ontvlambaarheid: UL94 HB.

Beschermingsklasse: IP 66/67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).

Afwerking: RAL 7035.

Levering: Kastbody, deksel, dekselschroeven van polyamide en montageschroeven.

The installed components inside the terminal box will be safe and secure due to the high protection degree

Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements

This will also remove any extra costs due to oversizing

Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the terminal box

If necessary, deeper components can be installed when the expansion frame, OPCP-EE, has been mounted.

The mounting plate, OMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box

The expansion frame, OPCP-EE, should be ordered if a deeper terminal box is required

Inner depth (mm): 115

SPECIFICATIES

Materiaal: ABS
Kleur: Lichtgrijs
Kleurcode: RAL 7035
Afwerking: Glad

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Stijl afdekking	Max. montagediepte	Gewicht
OABP202013GE	200mm	200mm	132mm	Grijs	115mm	1.1kg
OABP202013TE	200mm	200mm	132mm	Wissen	115mm	1.1kg
OABP203013GE	200mm	300mm	132mm	Grijs	115mm	1.5kg
OABP203013TE	200mm	300mm	132mm	Wissen	115mm	1.5kg
OABP204013GE	200mm	400mm	132mm	Grijs	115mm	1.8kg
OABP204013TE	200mm	400mm	132mm	Wissen	115mm	1.9kg
OABP303013GE	300mm	300mm	132mm	Grijs	115mm	1.9kg
OABP303013TE	300mm	300mm	132mm	Wissen	115mm	1.9kg
OABP304013GE	300mm	400mm	132mm	Grijs	115mm	2.3kg
OABP304013TE	300mm	400mm	132mm	Wissen	115mm	2.4kg
OABP306013GE	300mm	600mm	132mm	Grijs	115mm	3.2kg
OABP306013TE	300mm	600mm	132mm	Wissen	115mm	3.4kg
OABP406013GE	400mm	600mm	132mm	Grijs	115mm	4kg
OABP406013TE	400mm	600mm	132mm	Wissen	115mm	4.1kg

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en

waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.