


Polycarbonaat klemmenkast groot, OPCP



Deze reeks polycarbonaat klemmenkasten, OPCP, met beschermingsgraad IP 66/67, is in de diepte uitbreidbaar. De reeks is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. Met behulp van een uitbreidingsframe, OPCP-EE, kunnen diepliggendere onderdelen worden geïnstalleerd. De OPCP-reeks is geschikt voor binnen- en buitenomgevingen, zelfs op locaties met direct zonlicht dankzij de weerstand tegen UV-straling. Water en stof kunnen de klemmenkast niet binnendringen, waardoor het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd.

INDUSTRIENORMEN

CE UKCA

GOST

IP

KENMERKEN

Omschrijving: Polycarbonaat kast, halogeen vrij, geschikt voor buitenopstelling. Hoge bestendigheid tegen UV stralen. Zelfdovend.

Materiaal: Polycarbonaat.

Pakking: Polyurethaanpakking (PUR), geïntegreerd in de deksel.

Temperatuurbestendigheid: -40 °C tot +80 °C.

Ontvlambaarheid: UL746C 5V.

Beschermingsklasse: IP 66, 67 | IK 08 (-25 °C ... +35 °C).

Afwerking: RAL 7035.

Goedkeuringen: CE, GOST. Voor cULus_UL Listed goedkeuringen, neem contact op met onze verkoopafdeling.

Levering: Kastbody, deksel, dekselschroeven van polyamide en montageschroeven.

Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements which can be installed in both indoor and outdoor environments, even in locations where there is direct sunlight

This will also remove any extra costs due to oversizing

Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the terminal box

If necessary, deeper components can be installed when the expansion frame, OPCP-EE, has been mounted

The mounting plate, OMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box

The expansion frame, OPCP-EE, should be ordered if a deeper terminal box is required


Inner depth (mm): 115

SPECIFICATIES

Kleur: Lichtgrijs
Materiaal: Polycarbonaat
Kleurcode: RAL 7035
Afwerking: Glad

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte (H)	Breedte (W)	Diepte (D)	Stijl afdekking	Max. montagediepte	Gewicht
OPCP202013GE	200mm	200mm	132mm	Grijs	115mm	1.3kg
OPCP202013TE	200mm	200mm	132mm	Wissen	115mm	1.3kg
OPCP203013GE	200mm	300mm	132mm	Grijs	115mm	1.7kg
OPCP203013TE	200mm	300mm	132mm	Wissen	115mm	1.7kg
OPCP204013GE	200mm	400mm	132mm	Grijs	115mm	2kg
OPCP204013TE	200mm	400mm	132mm	Wissen	115mm	2kg
OPCP304013TE	300mm	400mm	132mm	Wissen	115mm	2kg
OPCP303013TE	300mm	300mm	132mm	Wissen	115mm	2.1kg
OPCP303013GE	300mm	300mm	132mm	Grijs	115mm	2.2kg
OPCP304013GE	300mm	400mm	132mm	Grijs	115mm	2.7kg
OPCP306013TE	300mm	600mm	132mm	Wissen	115mm	3.5kg
OPCP306013GE	300mm	600mm	132mm	Grijs	115mm	3.6kg
OPCP406013GE	400mm	600mm	132mm	Grijs	115mm	4.5kg
OPCP406013TE	400mm	600mm	132mm	Wissen	115mm	4.5kg



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE