

Hijsoogbouten, LE

Deze hysogen garanderen een veilig transport en een veilige behandeling van de behuizing.



KENMERKEN

Omschrijving: M12 draad. Past direct op de frame-hoekstukken van de behuizing. Voldoet aan DIN 580 norm.

Maximale belasting: 3400N per hysoog met een maximale hoek van 45°. Volg de nVent HOFFMAN hysinstructies.

Verpakkingseenheid: 4 stuks.

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Voltooien	Snelle verzending
LE9304SS	71mm	50mm	30mm	Roestvrij staal 304	Mill	Nee
LE9316SS	71mm	50mm	30mm	Roestvrij staal 316L	Mill	Nee
LE9304	71mm	50mm	30mm	Zacht staal	Verzinkt	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE