


Sloten | Wandmontage kasten, ALL



Deze cilindersloten bieden talrijke standaard en optionele vergrendelconfiguraties, ter vervanging van het standaard binnenwerk van 3 mm met dubbele baard.

KENMERKEN

Omschrijving: Verschillende sloten ter vervanging van de standaard versie.

Verpakkingseenheid: Per stuk.

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Sleuteltype	Sleutelcode	Materiaal
ALL506	30mm	30mm	36mm	Ronis	C21323	Plaatstaal
ALL507	30mm	30mm	36mm	Ronis	C21323	Plaatstaal
ALL508	30mm	30mm	36mm	Ronis	M21323	Plaatstaal
ALL509	30mm	30mm	36mm	Ronis	5333	Polyamide
ALL510N	30mm	30mm	36mm	Ronis	C21323	Plaatstaal

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Niet geschikt voor AFS.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE